

Produktübersicht



LEGRAND

Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ emballage traditionnel blanc

BEST.-NR. 041650 | EAN. 3245060416508

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

Preis auf Anfrage

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

Technische Eigenschaften

- Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ - Blanc
- Son acoustique 75dB à 1m
- Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
- Emballage traditionnel
- Dimensions : 116x116x48mm

Empfehlungen / Einschränkungen

- Utiliser un transformateur 8V~ référence 413091 ou référence 042025
- Usage en intérieur uniquement

Dokumentation

Technische Dokumente

 U4359B.pdf | PDF (0.98Mo)

Produktvorteile

Installationsvorteile

- 2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Produktvorteile

- Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m