

Produktübersicht



LEGRAND

Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons

BEST.-NR. 041651 | EAN. 3245060416515

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

Preis auf Anfrage

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

Technische Eigenschaften

- Carillon électromécanique 110V~ à 230VA - Blanc
- Son acoustique 75dB à 1m
- Carillon 2 tons - 50Hz à 60Hz
- Fonctionne avec bouton-poussoir lumineux référence 041645
- Dimensions : 116x116x48mm

Empfehlungen / Einschränkungen

- Usage en intérieur uniquement

Dokumentation

Technische Dokumente

 U4359B.pdf | PDF (0.98Mo)

Produktvorteile

Installationsvorteile

- 2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Produktvorteile

- Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m