

# Produktübersicht



## INSTALLATIONSPRODUKTE LEGRAND

Funk Gong Set Komfort mit Gong mit Klingeltaster, 15 Melodien Farbe: Anthrazit

BEST.-NR. 094253 | EAN. 3414971067219

Rabattgruppe : 00

**45,65 € / Stück**

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

• Das Komfort Funkgong- bzw. Funkklingel-Set beinhaltet einen Gong sowie einen Klingeltaster mit LED-Leuchtsignal. • Zur Auswahl stehen 15 verschiedene Melodien. • Installationsart Gong: Aufputzmontage (Wand, Haustür) oder frei positionierbar (Tisch, Ladentheke). • Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen. • Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld. • Lautstärke: 80 dB auf 1 Meter. • Gong-Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterien (nicht beige packt). • Klingeltaster: Spannungsversorgung: 1 x 3 V Batterie (CR2032) beige packt. • Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz. • Leistungspegel RF: 10 mW. • Schutzart Gong: IP 20. • Schutzart Klingeltaster: IP 44. • Farbe: Reinweiß oder Anthrazit. • Parallelschaltung von mehreren Gongs möglich. • Es können maximal 4 Klingeltaster mit einem Gong gekoppelt werden. • Anschluss des IR-Bewegungsmelders (Best.Nr. 094280) möglich.

## Dokumentation

### Technische Dokumente

-  L001831AC.pdf | PDF (8.1Mo)
-  LE09948AC.pdf | PDF (1.71Mo)

### Zertifikate

-  Decl. UE RED-70-325-02 | (1.23Mo)