

Produktübersicht



INSTALLATIONSPRODUKTE LEGRAND

Funk Gong Set 230V Komfort mit Gong, Klingeltaster, 15 Melodien Farbe: Ultraweiß

BEST.-NR. 094254 | EAN. 3414971067233

Rabattgruppe : 00

51,85 € / Stück

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

• Das Komfort Funkgong- bzw. Funkklingel-Set beinhaltet einen Gong sowie einenKlingeltaster mit LED-Leuchtsignal• Zur Auswahl stehen 15 verschiedene Melodien• Installationsart Gong: Aufputzmontage(Wand, Haustür) oder frei positionierbar(Tisch, Ladentheke)• Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontagemittels Schraube oder Klebestreifen• Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld• Lautstärke: 80 dB auf 1 Meter• Gong-Spannungsversorgung: Anschluss mitEurostecker für beliebige Steckdose• Klingeltaster: Spannungsversorgung: 1 x 3 V Batterie (CR2032) beige packt• Frequenzband: 433.05 – 434.79 MHz• Leistungspegel RF: 10 mW• Schutzart Gong: IP 20• Schutzart Klingeltaster: IP 44• Farbe: Reinweiß• Parallelschaltung von mehreren Gongs möglich• Es können maximal 4 Klingeltaster mit einemGong gekoppelt werden. • Anschluss des IR-Bewegungsmelders(Best.Nr. 094280) möglich

Dokumentation

Technische Dokumente

- L001832AC.pdf | PDF (7.51Mo)
- LE09948AC.pdf | PDF (1.71Mo)

Zertifikate

- Decl. UE RED-70-325-02 | (1.23Mo)