Produktübersicht

INDUSTRIEPRODUKTE LEGRAND

Kunststoffgehäuse, 155 x 110 x 74 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung

BEST.-NR. 035017 | EAN. 3245060350178

Rabattgruppe : 00

30,40 € / **Stück**

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> Zum E-Katalog

Produktdetails

Legrand Kunststoffgehäuse, Rechteckig 155 x 110 x 74 mm (H x B x T), Schutzart IP 66 – IK 08, glatte Ausführung, Deckel mit 1/4-Drehung Schnellverschluss, Signalgrau RAL 7004, selbstverlöschend 750°C, Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C. Für industrielle Anwendungen, Geräte können verschient oder auf vollflächige Montageplatte befestigt werden.

Dokumentation

Technische Dokumente

EXB22010_Flipbook_EN_(03_2022).pdf | PDF (6.56Mo)

F00203EN-01.pdf | PDF (0.18Mo)

Zertifikate

LGRP-2014-116-V1-EN.pdf | PDF (0.59Mo)