

Produktübersicht



INDUSTRIEPRODUKTE LEGRAND

Kunststoffgehäuse, 310 x 240 x 160 mm(H x B x T), IP55
– IK07, Glatte Ausführung

BEST.-NR. 035054 | EAN. 3245060350543

Rabattgruppe : 00

170,05 € / Stück

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)


Produktdetails

Legrand Kunststoffgehäuse, Übertiefe, Rechteckig 310 x 240 x 160 mm (H x B x T), Schutzart IP 55 – IK 07, glatte Ausführung, Deckel mit 2 Verschlusschrauben und 2 integrierte Scharniere, Lichtgrau RAL 7035, selbstverlöschend 750°C, Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C. Für industrielle Anwendungen, Geräte können verschient oder auf vollflächige Montageplatte befestigt werden.

Dokumentation

Technische Dokumente

 F00191EN-03.pdf | PDF (0.6Mo)

 EXB22010_Flipbook_EN_(03_2022).pdf | PDF (6.56Mo)