

# Produktübersicht



INDUSTRIEPRODUKTE LEGRAND

Kunststoffgehäuse 155 x 110 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung

BEST.-NR. 035940 | EAN: 3245060359409

Rabattgruppe : 00

**22,55 € / Stück**

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Legrand Kunststoffgehäuse, Rechteckig 155 x 110 x 74 mm (H x B x T), Schutzart IP 55 – IK 07, glatte Ausführung, Deckel mit 1/4-Drehung Schnellverschluss, Lichtgrau RAL 7035, selbstverlöschend 750°C, Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C. Für industrielle Anwendungen, Geräte können verschient oder auf vollflächige Montageplatte befestigt werden.

## Dokumentation

### Technische Dokumente

 F00204EN-01.pdf | PDF (0.16Mo)

 EXB22010\_Flipbook\_EN\_(03\_2022).pdf | PDF (6.56Mo)