

Produktübersicht



WAND-/STANDSCHRÄNKE LEGRAND

Wandschrank Marina, IP 66 – IK 10, Klasse II, 610 x 400 x 257 mm(HxBxT)

BEST.-NR. 036255 | EAN. 3245060362553

Rabattgruppe : 06

422,80 € / Stück

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Wandschrank Marina, Schutzart IP 66 – IK 10, Klasse II, nach IEC/EN 60529, IEC/EN 62262, Außenabmessung 610 x 400 x 257 (Höhe x Breite x Tiefe in mm) Material: glasfaserverstärktes Polyester, Lichtgrau RAL 7035, selbstverlöschend 960 °C, besonders für korrosive Umgebung geeignet, Tür beidseitig anschlagbar, inkl. Doppelbarverschluss mit Doppelbartschlüssel.

Dokumentation

Technische Dokumente

-  EXB22010_Flipbook_EN_(03_2022).pdf | PDF (6.56Mo)
-  F00635EN-04.pdf | PDF (3.02Mo)
-  LE08303AA-01.pdf | PDF (1.32Mo)

Zertifikate

-  OC / CB-FR 716848 | (0.38Mo)
-  VERITAS (BV)-07327/E0 BV | (0.59Mo)

CAD-Dateien

- Legrand-Industrial_enclosures-Polyester-Marina_cabinets-Plain_door.rfa | RFA (1Mo)
-  036255.dwg | DWG (0.16Mo)