

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 20A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 1TE

BEST.-NR. 407476 | EAN. 3245064074766

Rabattgruppe : 41

46,45 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

[> Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 20 A, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung U_n 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Dokumentation

Technische Dokumente

F01441EN-01.pdf | PDF (1.23Mo)

Zertifikate

LGRP-00358-V02.01-EN.pdf | PDF (0.65Mo)

OC / CB-FR_716644 | (0.81Mo)

VDE-40043029 | (0.27Mo)

CAD-Dateien

406799.dwg | DWG (0.14Mo)