

# Produktübersicht



## LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 25A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 1TE

BEST.-NR. 407744 | EAN. 3245064077446

Rabattgruppe : 41

**62,40 €** / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

[> Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  25 A, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung  $U_n$  230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

## Dokumentation

### Technische Dokumente

 F01441EN-01.pdf | PDF (1.23Mo)

### Zertifikate

 LGRP-00358-V02.01-EN.pdf | PDF (0.65Mo)

 OC / CB-FR\_716644 | (0.81Mo)

 OC / CB-FR 577677C | (0.17Mo)

 VDE-40043029 | (0.27Mo)

### CAD-Dateien

 406799.dwg | DWG (0.14Mo)