

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 32A, 2-polig, 10kA, 400VAC, 2TE

BEST.-NR. 409454 | EAN. 3414970434272

Rabattgruppe : 41

116,05 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 2-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom In 32 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik sind für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen (z.B. Schweißtrafos).

Dokumentation

Technische Dokumente

F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)

F01559EN-03.pdf | PDF (3.05Mo)

Zertifikate

OC / CB-IT - 14353 | (0.15Mo)

OC / CB-IT-10652/M2 | (0.47Mo)

OC / CB-IT-10652/M1 | (0.69Mo)

OC / CB-IT-24113 | (0.67Mo)

VDE-40034176 | (0.66Mo)

CAD-Dateien

409221.dwg | DWG (0.18Mo)