

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 10A, 2-polig, 25kA, 400VAC, 2TE

BEST.-NR. 409715 | EAN. 3245064097154

Rabattgruppe : 41

125,20 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 2-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 10 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Dokumentation

Technische Dokumente

F01303EN-00.pdf | PDF (3.08Mo)

F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)

Zertifikate

LOVAG-IT 13.030 | (0.15Mo)

CAD-Dateien

409715.dwg | DWG (0.19Mo)