

# Produktübersicht



## LS SCHALTER LEGRAND

TX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 10A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE

BEST.-NR. 403719 | EAN. 3414970390257

Rabattgruppe : 41

**28,55 €** / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  10 A, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung  $U_n$  230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik sind für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen (z.B. Schweißtrafos).


## Dokumentation


### Technische Dokumente

 F01547EN-01.pdf | PDF (2.97Mo)


### Zertifikate

 OC / CB-IT-15813 | (0.15Mo)

 IMQ-IT-15108/M1 | (0.15Mo)

 VDE-40042432 | (0.69Mo)

### CAD-Dateien

 403440.dwg | DWG (0.18Mo)