

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 25A, 1-polig, 10kA,230/400VAC, 1TE

BEST.-NR. 404086 | EAN. 3414970391896

Rabattgruppe : 41

32,85 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

[> Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 25 A, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung U_n 230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Dokumentation

Technische Dokumente

F01900EN-01.pdf | PDF (2.18Mo)

Zertifikate

VDE-40042812 | (0.68Mo)

OC / CB-IT-21485 | (0.18Mo)

LGRP-00763-V01.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

CAD-Dateien

403440.dwg | DWG (0.18Mo)