

# Produktübersicht



## LS SCHALTER LEGRAND

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 40A, 2-polig, 10kA, 400VAC, 2TE

BEST.-NR. 404116 | EAN. 3414970392497

Rabattgruppe : 41

**116,60 €** / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 2-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  40 A, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung  $U_n$  400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

## Dokumentation

### Technische Dokumente

F01900EN-01.pdf | PDF (2.18Mo)

### Zertifikate

VDE-40042812 | (0.68Mo)

OC / CB-IT-21485 | (0.18Mo)

LGRP-00763-V01.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

### CAD-Dateien

403534.dwg | DWG (0.23Mo)