

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 40A, 3-polig+N, 10kA, 400VAC, 4TE

BEST.-NR. 404144 | EAN. 3414970393050

Rabattgruppe : 41

275,15 € / Stück

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 40 A, Bemessungsschaltvermögen $I_{cn}10$ kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Dokumentation

Technische Dokumente

 F01900EN-01.pdf | PDF (2.18Mo)

Zertifikate

 VDE-40042812 | (0.68Mo)

 OC / CB-IT-21485 | (0.18Mo)

CAD-Dateien

 404245.dwg | DWG (0.33Mo)