

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 40A, 1-polig, 10kA,230/400VAC, 1TE

BEST.-NR. 404175 | EAN. 3414970393630

Rabattgruppe : 41

62,20 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 40 A, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung U_n 230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

Dokumentation

Technische Dokumente

F01900EN-01.pdf | PDF (2.18Mo)

Zertifikate

VDE-40042812 | (0.68Mo)

OC / CB-IT-21485 | (0.18Mo)

LGRP-00763-V01.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

CAD-Dateien

403440.dwg | DWG (0.18Mo)