

# Produktübersicht



## LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 40A, 1-polig, 10kA,230/400VAC, 1TE

BEST.-NR. 409436 | EAN. 3414970434098

Rabattgruppe : 41

**62,00 €** / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 1-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  40 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung  $U_n$  230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik sind für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen (z.B. Schweißtrafos).

## Dokumentation

### Technische Dokumente

 F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)

 F01559EN-03.pdf | PDF (3.05Mo)

### CAD-Dateien

 407654.dwg | DWG (0.12Mo)