

# Produktübersicht



## LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 40A, 1-polig, 25kA, 230/400VAC, 1,5TE

BEST.-NR. 409759 | EAN. 3245064097598

Rabattgruppe : 41

**85,30 €** / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  40 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung  $U_n$  230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

## Dokumentation

### Technische Dokumente

- LE03603AG.pdf | PDF (1.79Mo)
- F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)
- F01217EN-01.pdf | PDF (2.79Mo)

### Zertifikate

- LOVAG-IT 13.030 | (0.15Mo)
- PEP\_LGRP-01863-V01.01-EN\_LG-409803.pdf | PDF (0.82Mo)

### CAD-Dateien

- 409764.dwg | DWG (0.15Mo)