

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 10A, 1-polig, 25kA, 230/400VAC, 1TE

BEST.-NR. 409806 | EAN. 3245064098069

Rabattgruppe : 41

58,90 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 1-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 10 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung U_n 230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik sind für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen (z.B. Schweißtrafos).

Dokumentation

Technische Dokumente

 F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)

Zertifikate

 LOVAG-IT 13.030 | (0.15Mo)

CAD-Dateien

 407654.dwg | DWG (0.12Mo)