

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

RX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 40A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE

BEST.-NR. 419140 | EAN. 3414970366849

Rabattgruppe : 41

22,30 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter RX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 40 A, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung U_n 230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, Kennzeichnung Schaltstellungsanzeige On/Off, mit Beschriftungsfeld, Anbau von Hilfsgeräten nicht möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Dokumentation


Technische Dokumente

 F01909EN-02.pdf | PDF (0.34Mo)

Zertifikate

 VDE-40041249 | (0.64Mo)

 LGRP-00683-V01.01-EN.pdf | PDF (0.98Mo)

 OC / CB-IT-14270 | (3.37Mo)

CAD-Dateien

 419661.dwg | DWG (0.15Mo)