

Produktübersicht



AXOLUTE BTICINO

UP-Dimmer LED Aluminium

BEST.-NR. HC4411 | EAN. 8005543486450

Preis auf Anfrage

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Universal-Tastdimmer für das Schalterprogramm AXOLUTE, Geeignet für Glüh- und HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren sowie dimmbaren Energiespar- und LED-Lampen von 3 VA bis 400 VA, Elektronische Sicherung, 2-modulige Ausführung, Farbe: Aluminium

Dokumentation

Technische Dokumente

 [F01742EN-01.pdf](#) | PDF (2.14Mo)

 [LE05176AE.pdf](#) | PDF (1.41Mo)