

# Produktübersicht



NILOE LEGRAND

Niloe Step Einsatz Universal-Drehdimmer 300W

BEST.-NR. 864017 | EAN. 3414971122963

Rabattgruppe : 27

**65,35 €** / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

[> Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von Niloe Step. Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter Phasenan-/abschnitt, 5 - 300 W, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen- Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m)- Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:- Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W- NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5 - 300 VA- Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 5 - 75 W (max. 10 Lampen)

## Dokumentation

### Technische Dokumente

 F02726EN-00.pdf | PDF (0.43Mo)

 LE10217AB.pdf | PDF (1.17Mo)