

Produktübersicht



FI UND FI/LS SCHALTER LEGRAND

RX3 Fehlerstromschutzschalter 25A, 2-polig, 30mA,
Typ A, 230VAC, 2TE

BEST.-NR. 402036 | EAN: 3245064020367

Rabattgruppe : 45

91,10 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

[> Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Fehlerstromschutzschalter RX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, 2-polig, Bemessungsstrom I_n 25 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA, Bemessungsspannung U_n 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, Kennzeichnung Schaltstellungsanzeige On/Off, mit Beschriftungsfeld, Anbau von Hilfsgeräten nicht möglich.

Dokumentation

Technische Dokumente

 F001535EN-03.pdf | PDF (0.91Mo)

Zertifikate

 VDE-40034495 | (0.37Mo)

 NF-NF012_3244 | (0.22Mo)

 LGRP-00366-V02.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

 OC / CB-CB FR_713498/M1 | (2.3Mo)

CAD-Dateien

 402038.dwg | DWG (0.13Mo)