

# Produktübersicht



## FI UND FI/LS SCHALTER LEGRAND

RX3 Fehlerstromschutzschalter 25A, 4-polig, 30mA,  
Typ A, 400VAC, 4TE

BEST.-NR. 402074 | EAN. 3245064020749

Rabattgruppe : 45

**115,80 €** / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Legrand Fehlerstromschutzschalter RX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, 4-polig, Bemessungsstrom  $I_n$  25 A, Bemessungsfehlerstrom  $I_{dn}$  30 mA, Bemessungsspannung  $U_n$  400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, Kennzeichnung Schaltstellungsanzeige On/Off, mit Beschriftungsfeld, Anbau von Hilfsgeräten nicht möglich.

## Dokumentation

### Technische Dokumente

F01536EN-02.pdf | PDF (0.96Mo)

### Zertifikate

VDE-40034495 | (0.37Mo)

OC / CB-CB FR\_705078/M1 | (3.33Mo)

LGRP-00366-V02.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

### CAD-Dateien

402076.dwg | DWG (0.13Mo)