

Produktübersicht



FI UND FI/LS SCHALTER LEGRAND

RX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 4-polig, 30mA,
Typ A, 400VAC, 4TE

BEST.-NR. 402075 | EAN. 3245064020756

Rabattgruppe : 45

117,85 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails


Legrand Fehlerstromschutzschalter RX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, 4-polig, Bemessungsstrom I_n 40 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, Kennzeichnung Schaltstellungsanzeige On/Off, mit Beschriftungsfeld, Anbau von Hilfsgeräten nicht möglich.

Dokumentation

Technische Dokumente

 F01536EN-02.pdf | PDF (0.96Mo)

Zertifikate

 VDE-40034495 | (0.37Mo)

 OC / CB-CB FR_705078/M1 | (3.33Mo)

 LGRP-00366-V02.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

CAD-Dateien

 402076.dwg | DWG (0.13Mo)