

Produktübersicht



FI UND FI/LS SCHALTER LEGRAND

TX3 Fehlerstromschutzschalter 25A, 2-polig, 300mA,
Typ A, 230VAC, 2TE

BEST.-NR. 411574 | EAN. 3414970352866

Rabattgruppe : 45

125,00 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, 2-polig, Bemessungsstrom I_n 25 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 300 mA, Bemessungsspannung U_n 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Dokumentation

Technische Dokumente

 F01575EN-03.pdf | PDF (0.78Mo)

Zertifikate

 LGRP-00366-V02.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

 OC / CB-CB FR_713498/M1 | (2.3Mo)

 VDE-40041196 | (0.4Mo)

CAD-Dateien

 411910.dwg | DWG (0.15Mo)