

Produktübersicht



LICHT MANAGEMENT LEGRAND

Niloe Step Einsatz Bewegungsmelder Standard 3-Leiter

BEST.-NR. 864065 | EAN: 3414971786042

Rabattgruppe : 27

39,50 € / Stück

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step. Niloe Step Bewegungsmelder 3-Leiter, mit Handbetätigung 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) • Erfassungsbereich: 120° • Detektionsreichweite: 8 m fix • Helligkeitsschwellwert: 5 -1275 Lux • Ausschaltverzögerung: 10 Sek.-10 min. Für folgende Lastarten geeignet: • Glüh- und HV-Halogenlampen: bis 400 W • LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Vorschaltgerät: bis 200 VA • LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: bis 50 W Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer durchgeführt.

Dokumentation

Technische Dokumente

 LE10217AB.pdf | PDF (1.17Mo)

 F03002EN-00.pdf | PDF (0.24Mo)