

Produktübersicht



NILOE LEGRAND

Niloe Step Einsatz Green Switch 2-Leiter

BEST.-NR. 864009 | EAN. 3414971122758

Rabattgruppe : 27

60,50 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step. Niloe Step Green Switch Energiesparschalter (SL) Funktion und Installation grundsätzlich wie bei einem herkömmlichen Wechselschalter. Aber registriert der integrierte IR-Melder für 10 Minuten keine Bewegung, wird das Licht automatisch ausgeschaltet. Erfassungsbereich: 120°, Detektionsreichweite: 8 m. Mit allen Leuchtmitteln kompatibel (Mischlastenzulässig)- Glüh- und 230 V HV-Halogenlampen: 12 - 150 W- NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 12 - 150 VA- LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 8 - 30 W(oder 650 mA) Ideal für Räume wo gerne das Abschalten der Beleuchtung vergessen wird (z. B. Kinderzimmer, Abstellkammer, usw.)

Dokumentation

Technische Dokumente

-  F02717EN-00.pdf | PDF (0.42Mo)
-  LE10218AB_hermes.pdf | PDF (0.68Mo)
-  LE10218AC.pdf | PDF (1.44Mo)