


Produktübersicht



VERTEILEREINBAU LEGRAND

Kombiableiter Typ 1+2, 3+0 Schaltung, FM, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC

BEST.-NR. 412272 | EAN. 3414970517401

Rabattgruppe : 43

569,00 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

[> Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Kombiableiter Typ 1+2/Class I+II nach IEC/EN 61643-11, 3+0 Schaltung, für TN-C Systeme, Nennspannung 230/400 VAC, Blitzstoßstrom Iimp(10/350) 12,5 kA/Pol. Höchste Dauerspannung (Uc) 320 VAC. Zum Schutz vor Überspannungen nachgeordneter Verbraucher durch direkte/ indirekte Blitzeinschläge oder Schalthandlungen. Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige: Grün (SPD betriebsbereit) Orange (Plug-in Schutzmodul austauschen), mit Fernmeldekontakt zur Signalisierung des Schutzstatus.

Dokumentation

Technische Dokumente

F02060EN_05.pdf | PDF (0.62Mo)

EXB20026_TG_Surge_Protective_Devices_EN.pdf | PDF (8.37Mo)

LE07561AA_6.pdf | PDF (0.53Mo)

Zertifikate

OC / CB-AT 5098 | (0.22Mo)

CAD-Dateien

412232.dwg | DWG (0.31Mo)