

Produktübersicht



PLEXO NEW LEGRAND

Plexo New Einsatz berührungsloser Schalter 24W, beleuchtet, Garagentor 12-24-48 VDC, IP55, IK06, in der Farbe: Grau

BEST.-NR. 069595L | EAN. 3414972314565

Rabattgruppe : 20

67,10 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Plexo New Einsatz berührungsloser Schalter 24 W, beleuchtet, Garagentor 12-24-48 VDC, IP55, IK06, in der Farbe: Grau. Abstand zwischen Hand und Schalter ist einstellbar von 10 cm (Standard) bis 30 cm. Mögliche Einstellungen: Dauermodus/ Impulsmodus (Standard), NC-Modus „Schließer-Kontakt“/ NO-Modus „Öffner-Kontakt“ (Standard). Einsätze müssen in einem Tragrings (Unterputzrahmen) oder einem Aufputzgehäuse installiert werden.

Dokumentation

Technische Dokumente

 F03803EN-00.pdf | PDF (0.54Mo)

CAD-Dateien

BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-ENGLISH.rvt | RVT (161.4Mo)